


取替専用水栓 SERIES



浴室


取替専用水栓



取替用サーモスタット式シャワー

KF800UT 170mmパイプ付
¥44,200(税込¥48,620) 1 4
KF800WUT 170mmパイプ付
¥47,600(税込¥52,360) 1 4

■接続アダプター付
■シャワーハンガーは含まれておりません。
必要な場合は別売のハンガーをお求めください。(P244)
部品一覧P.346




シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS312G グレー	グレー 1.6m	—



取替用サーモスタット式シャワー

FTB100KTKT 170mmパイプ付
¥44,200(税込¥48,620) 1 4
FTB100KWTKT 170mmパイプ付
¥47,600(税込¥52,360) 1 4

■接続アダプター付
■シャワーハンガーは含まれておりません。
必要な場合は別売のハンガーをお求めください。(P244)
部品一覧P.330




シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS312G グレー	グレー 1.6m	—



取替用サーモスタット式シャワー

KF800U 150mmパイプ付
¥41,800(税込¥45,980) 1 4
KF800WU 150mmパイプ付
¥45,200(税込¥49,720) 1 4
KF800UR2 240mmパイプ付
¥42,800(税込¥47,080) 1 4
KF800WUR2 240mmパイプ付
¥46,200(税込¥50,820) 1 4

■接続アダプター付
■シャワーハンガーは含まれておりません。
必要な場合は別売のハンガーをお求めください。(P244)
部品一覧P.346




シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS312 白	白 1.6m	—



取替用サーモスタット式シャワー

FTB100KTK 170mmパイプ付
¥41,800(税込¥45,980) 1 4
FTB100KWTK 170mmパイプ付
¥45,200(税込¥49,720) 1 4
FTB100KTKR2 240mmパイプ付
¥42,800(税込¥47,080) 1 4
FTB100KWTKR2 240mmパイプ付
¥46,200(税込¥50,820) 1 4

■接続アダプター付
■シャワーハンガーは含まれておりません。
必要な場合は別売のハンガーをお求めください。(P244)
部品一覧P.330




シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS312 白	白 1.6m	—



取替用シングルシャワー

KF5000U 170mmパイプ付
¥40,100(税込¥44,110) 1 4
KF5000WU 170mmパイプ付
¥43,100(税込¥47,410) 1 4

■接続アダプター付
■シャワーハンガーは含まれておりません。
必要な場合は別売のハンガーをお求めください。(P244)
部品一覧P.359




シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS312 白	白 1.6m	—



アタッチメント

PZ416304
¥1,850(税込¥2,035) 5


■TOTOのソケットとKVKの本体との接続
おねじW28-18×めねUG 3/4
※取付穴ピッチが合わない場合は、アタッチメントと本体の間に取替用ソケットZ844を利用すると便利です(部品一覧P.268参照)。



寒冷地用

水栓本体下側に
水抜き栓付

施工 POINT



配管が
こわれそう
心配!
残したまま
OK!

ソケットを残したまま取り替えできる水栓
安心してお取り替えできます。

既設のソケットをはずさない! 配管が古く心配でさわりたくない!
こんな時にソケットを残したまま水栓を取り付けることができるので
便利です。

[取替方法] 水栓をはずす前に止水栓を締めて水を止めてください。(画像はKF800U)



既存のソケットを残したまま
水栓本体を取りはずします。

接続ソケットを既存のソケット
に取り付けます。

新しい水栓本体を取り付け
ます。

※FTB100K(W)TK(R2)(T)・KF800(W)U(R2)(T)・KF5000(W)Uが対象となります。

各メーカーの水栓に対応するアダプターを同梱しています。(取替用水栓)

現在お使いの 水栓のソケット	アダプター	アダプター	アダプター	アダプター
・KVK ・INAX ・LIXIL ・TOTO ・KAKUDAI ・SANEI (ナット付)	大パッキンを使用 大パッキン	小パッキンを使用 小パッキン	大パッキンとアダプターを使用 アダプター 大パッキン	大パッキンとアダプターを使用 アダプター 大パッキン

※ご注意: 上記以外のねじには接続できません(上記メーカーの中でも一部取り付かないものもあります)。
※TOTOの水栓でソケット部のねじ寸法がW28-18の場合は別売のアタッチメントPZ416304をご使用ください。

※各マークの内容説明はP305~P307をご覧ください。