

## 浄水器カートリッジ

**⚠️ ご注意** 交換時期は、水道水の水質・水圧・水温等使用状況により異なります。



**浄水器用カートリッジ(取替用) Z509**  
 ■KM521AB用  
 ■約400日(25L/日使用)を目安に交換してください。




**浄水器用カートリッジ(取替用) Z640**  
 ■KM3225・KM3235・KM3235AH・KM3235F・KM3615専用です。  
 ■このカートリッジは兼し(株)の浄水器トレビーノSK用KC.55と共用です。  
 ■約1年(50L/日使用)を目安に交換してください。



**浄水器カートリッジ(取替用) Z38449**  
 ■K335(G/S・K1620G(N)/S・KM3235AHC・KM3235C・KM3235FC・KM3615C・KM5061NSC・KM6081SECC・KM6091SECC・KM60925SECC・KM6121SECC・KM6131SECC専用です。  
 ■約1年(20L/日使用)を目安に交換してください。



**脱塩素シャワー(美清水)用カートリッジ(取替用) PZ903**  
 ■約2,800円(税込¥3,080) [1][40]  
 ■PZ902-2、PZ904L-2用  
 ■約6ヶ月(70L/日使用)を目安に交換してください。



**クリーンスリム浄水カートリッジ PZ968**  
 1個入(4ヶ月分)  
 ■約6,200円(税込¥6,820) [1][40]  
**PZ968-3**  
 3個入(1年分)  
 ■約17,000円(税込¥18,700) [3][60]  
 ■KM371・KM550PCS用  
 ■約4ヶ月(10L/日使用)を目安に交換してください。



**ポット型アルカリイオン整水器交換用カートリッジ PZY30CT**  
 ■約4,400円(税込¥4,840) [1][40] ※限定在庫品  
 ■約5ヶ月(1L/日使用)を目安に交換してください。  
 ■PZY30用カートリッジ



### ●カートリッジの仕様

ろ材の種類
活性炭
ろ過流量
0.15L/分
浄水能力
遊離残留塩素 総ろ過水量150L (除去率80%、JIS S3201試験結果)
ろ材交換時期の目安
遊離残留塩素 約150日 (1日当たり1L使用の場合)

## 上記以外の浄水カートリッジのお求めについて

快適に安心して浄水をご利用いただくため、高性能なKVK純正の浄水カートリッジをご使用ください。 KVK浄水器カスタマーサポートセンターでは登録されたお客様に浄水カートリッジをお届けするサービスをご提供しています。 ※入会時の登録料は無料です。

### KVK浄水器カスタマーサポートセンター

●お電話でのご注文 **0120-277-995**

●WEBサイトでのご注文 <https://www.kvkaqua.jp>



KVK公式サイト 「浄水カートリッジ模倣品対策強化宣言」 [https://www.kvk.co.jp/news/2024/10/past\\_39.html](https://www.kvk.co.jp/news/2024/10/past_39.html)



## 部品

### 蛇口清掃用品




**蛇口清掃メラミンスポンジ PZ900-6**  
 ■約240円(税込¥264) [5]-  
 ■サイズ:20×30×80 6個入



**蛇口清掃メラミンスポンジ PZ900-12**  
 ■約460円(税込¥506) [5]-  
 ■サイズ:20×30×80 12個入

**【使用に適さない面】(メラミンスポンジ)**  
 くり止め加工等の特殊加工された鏡・ガラス・フッ素樹脂加工品・塗装やコーティングを施した製品・吸水性のある素材・特殊めっき品・光沢のあるプラスチック等。



**蛇口清掃クロス PZY26**  
 ■約690円(税込¥759) [20]-  
 ■洗剤を使わずに水にぬらしてあくだけで水アカ等がきれい落ちます。蛇口の水アカや洗面台、タイル壁などに。  
 ※KF800THS・KM5021TECHSタイプ等(撥水膜コーティング仕様)には使用できません。


### ⚠️ 使用上のご注意(メラミンスポンジ)

- 用途以外に使用しないでください。
- 清掃対象物のお手入れ方法等に従って使用してください。
- 細かいキズが付くことがありますので、判断がつかない材質の場合、目立たない部分でお試ください。
- 表示・印刷部分へは使用しないでください。印刷部分が消える恐れがあります。
- 石灰状にこびりついたものは落ちない場合があります。
- 凹凸のある面で使用したり、強くこするとスポンジが裂ける場合があります。
- 使用するとスポンジから削りカスが出て消耗していきます。削りカスが食器や口に入らないようご注意ください。
- 捨てられませんので小さなお手紙の手に届かない場所に保管してください。
- 熱湯消毒及び塩素系漂白剤は、使用しないでください。
- 火のそばに近づけないでください。

### 補修パッキン



**補修用Oリングセット**  
 ●Oリングの寸法表示



●材質表示  
 パッキング 合成ゴム  
 NBRニトリルゴム  
 最高使用温度80℃


### ご注意

石油、薬品、ガス、電気等の器具類への使用または、直射日光などでの使用、保存はしないでください。

品番	JIS呼番号	内径×太さ	バグ	中箱	梱	希望小売価格
PZ140-3	P3	2.8×1.9	2	10	-	¥200(税込¥220)
4	P4	3.8×1.9	2	10	-	¥200(税込¥220)
6	P6	5.8×1.9	2	10	-	¥200(税込¥220)
7	P7	6.8×1.9	2	10	-	¥200(税込¥220)
8	P8	7.8×1.9	2	10	-	¥200(税込¥220)
10	P10	9.8×1.9	2	10	-	¥200(税込¥220)
10A	P10A	9.8×2.4	2	10	-	¥200(税込¥220)
11	P11	10.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
12	P12	11.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
125	P12.5	12.3×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
14	P14	13.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
15	P15	14.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
16	P16	15.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
18	P18	17.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
20	P20	19.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
21	P21	20.8×2.4	2	10	-	¥240(税込¥264)
22A	P22A	21.7×3.5	2	10	-	¥240(税込¥264)
25	P25	24.7×3.5	2	10	-	¥340(税込¥374)
26	P26	25.7×3.5	2	10	-	¥340(税込¥374)
28	P28	27.7×3.5	2	10	-	¥340(税込¥374)
295	P29.5	29.2×3.5	2	10	-	¥340(税込¥374)
30	P30	29.7×3.5	2	10	-	¥340(税込¥374)
32	P32	31.7×3.5	2	10	-	¥340(税込¥374)
35	P35	34.7×3.5	2	10	-	¥340(税込¥374)



**補修用パッキンセット**  
 ●パッキンの寸法表示



●材質表示  
 パッキング 合成ゴム  
 NBRニトリルゴム  
 最高使用温度80℃


### ご注意

石油、薬品、ガス、電気等の器具類への使用または、直射日光などでの使用、保存はしないでください。


品番	外径×内径×厚さ	バグ	中箱	梱	希望小売価格
PZ145-12	12 × 9.5×2	2	10	-	¥200(税込¥220)
13	13 × 8.5×2	2	10	-	¥200(税込¥220)
14	14 × 7.5×2	2	10	-	¥200(税込¥220)
155	15.5× 9 ×2	2	10	-	¥200(税込¥220)
165	16.5× 9.5×2	2	10	-	¥200(税込¥220)
175	17.5×12.5×2	2	10	-	¥200(税込¥220)
19	19 ×11 ×2	2	10	-	¥200(税込¥220)
20	20 ×16 ×2	2	10	-	¥240(税込¥264)
215	21.5×16.5×2	2	10	-	¥240(税込¥264)
22	22 ×19 ×2	2	10	-	¥240(税込¥264)
23	23 ×17 ×2	2	10	-	¥240(税込¥264)
25	25 ×20.5×2	2	10	-	¥240(税込¥264)
28	28 ×24 ×2	2	10	-	¥240(税込¥264)
29	29 ×23 ×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
31	31 ×16.5×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
32	32 ×18.5×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
35	35 ×31 ×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
37	37 ×31 ×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
38	38 ×31.5×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
39	39 ×27 ×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
40	40 ×21 ×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
42	42 ×37.5×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
44	44 ×37 ×2	2	10	-	¥340(税込¥374)
46	46 ×40 ×2	2	10	-	¥340(税込¥374)




**丸板ゴム(パッキン用) PZK112**  
 ■約360円(税込¥396) [20][40]  
 ■外径55・厚3



**板ゴム200×150×2mm PZK112B**  
 ■約630円(税込¥693) [10]-



**板ゴム(小)100×100×2mm PZK112BS**  
 ■約330円(税込¥363) [10]-



■使い方のいる、パッキン用板ゴム  
 ■市販されていない特殊な形状のパッキンでも自由に取り切って作れます。