

浴室

定量止水付サーモスタート式シャワー / 混合栓




定量止水付サーモスタート式シャワー

FTB170KPTHs 170mmパイプ付
¥94,800 (税込¥104,280) 1 4


FTB170KWPTHs 170mmパイプ付
¥98,100 (税込¥107,910) 1 4

JIS 撥水 省水・省薬品 省電 省水 省薬品 省電 省水 省薬品 省電
■撥水膜コーティング 部品一覧P.321
■最大設定量 約400L
■定量止水はパイプ側のみ

| シャワーヘッド | ホース | ハンガー |
|---------|-------------|------|
| PZS312G | グレー 1.6m | グレー |
| グレー | | |



ご注意 シャワー側に定量止水機能はありません。手動で止水してください。



定量止水付サーモスタート式シャワー

FTB170KPT 170mmパイプ付
¥82,800 (税込¥91,080) 1 4


FTB170KWPT 170mmパイプ付
¥86,100 (税込¥94,710) 1 4

FTB170KPR2T 240mmパイプ付
¥84,500 (税込¥92,950) 1 4


FTB170KWPR2T 240mmパイプ付
¥87,800 (税込¥96,580) 1 4

JIS 撥水 省水・省薬品 省電 省水 省薬品 省電 省水 省薬品 省電
■最大設定量 約400L 部品一覧P.321
■定量止水はパイプ側のみ

| シャワーヘッド | ホース | ハンガー |
|---------|-------------|------|
| PZS312G | グレー 1.6m | グレー |
| グレー | | |



ご注意 シャワー側に定量止水機能はありません。手動で止水してください。



定量止水付サーモスタート式シャワー

FTB170KP 170mmパイプ付
¥72,800 (税込¥80,080) 1 4


FTB170KWP 170mmパイプ付
¥76,000 (税込¥83,600) 1 4

FTB170KPR2 240mmパイプ付
¥74,000 (税込¥81,400) 1 4

FTB170KWPR2 240mmパイプ付
¥77,200 (税込¥84,920) 1 4


JIS 撥水 省水・省薬品 省電 省水 省薬品 省電 省水 省薬品 省電
■最大設定量 約400L 部品一覧P.321
■定量止水はパイプ側のみ

| シャワーヘッド | ホース | ハンガー |
|---------|-----------|------|
| PZS312 | 白 1.6m | 白 |
| 白 | | |



ご注意 シャワー側に定量止水機能はありません。手動で止水してください。

撥水膜コーティング 加工部



撥水水栓についてのご注意
汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。

※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
※撥水水栓の特長についてはP5をご参照ください。

オーバード

壁付サーモ

取替専用

薬師の

薬付王

埋込サーモ

台付サーモ

シングル

自閉サーモ

お湯ぴた

2ハンドル

ソーラー




定量止水付サーモスタート式混合栓

MTB170KPTHs 170mmパイプ付
¥87,800 (税込¥96,580) 1 4

MTB170KWPTHs 170mmパイプ付
¥91,100 (税込¥100,210) 1 4

JIS 撥水 省水・省薬品 省電 省水 省薬品 省電 省水 省薬品 省電
■撥水膜コーティング 部品一覧P.358
■最大設定量 約400L




定量止水付サーモスタート式混合栓

MTB170KPT 170mmパイプ付
¥75,800 (税込¥83,380) 1 4

MTB170KWPT 170mmパイプ付
¥79,100 (税込¥87,010) 1 4

MTB170KPR2T 240mmパイプ付
¥77,500 (税込¥85,250) 1 4

MTB170KWPR2T 240mmパイプ付
¥80,800 (税込¥88,880) 1 4




定量止水付サーモスタート式混合栓

MTB170KP 170mmパイプ付
¥65,800 (税込¥72,380) 1 4



MTB170KWP 170mmパイプ付
¥69,000 (税込¥75,900) 1 4

MTB170KPR2 240mmパイプ付
¥67,000 (税込¥73,700) 1 4

MTB170KWPR2 240mmパイプ付
¥70,200 (税込¥77,220) 1 4



吐水量設定ハンドルの回転規制により便利に浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量が簡単に設定できます。



ストッパーガイド
Z043900 1 4
¥500 (税込¥550)
■FTB170・MTB170シリーズに同梱しています。



目盛設定ハンドルを時計回りに回す
目盛設定ハンドルの目盛(単位:L)を表示ポイントに合わせます。目盛設定ハンドルは設定した吐水量を計量しながら自動で元に戻り止水します。
※目盛設定ハンドルの目盛は、吐水量の目安としてください。

漏水を出す
止水ハンドルを上方向に回します。
漏水を止める
止水ハンドルの表示ポイントを「1」に合わせます。
※シャワー側は連続で吐水が可能です。

温度調節ハンドルを回します。目盛「40」を目安にし、温度調節ハンドルの表示ポイントを好みの温度に合わせてください。



寒冷地用
水抜き栓: 本体下側